

11501AL

Шаблон для фрезеровки


Внимание!

При печати данного документа выберите:
 - Формат бумаги А3;
 - В настройках принтера, в параметрах страницы, напротив „масштабирование“, укажите „Нет“


**Фрезеровка:
352 x 16 мм**

| Вариант установки | Приточное устройство | Приточное устройство с акустической проставкой |
|--|--|--|
| С козырьками ASAM / AP / A-EMM / A-EHA | EMM / EHA* / EHA2 * кроме EHA 22-50 | EHA* с акустической проставкой E-EHA EHA2 с акустической проставкой E-EHA2 * кроме EHA 22-50 |
| | Стандарт | Стандарт |

Внутри:



Снаружи:



Все размеры в мм

M1 : 1