

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мембранных баков модели WAV требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации автоклавов - 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

**МЕМБРАННЫЙ БАК
(ГИДРОАККУМУЛЯТОР)
ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**Инструкция по монтажу,
эксплуатации и паспорт изделия**
Расширительный бак для водоснабжения Wester

| Марка | Заводской номер | Объем, литр |
|-------|-----------------|-------------|
| | | |



Сервисный центр: ООО "Импульс Техно"
 Московская область, Красногорский район,
 с.Петрово-Дальнее, ул.Промышленная 3, стр.7
 Тел.: 8 (800) 234-62-63

Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией

www.wester.su

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Мембранные расширительные баки для водоснабжения предназначены для поддержания рабочего давления и предотвращения разрушения системы от гидравлического удара и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики, основные параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1


| Модель | Объем, л | Макс. рабочее давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, De, мм | Общая высота, Hv, мм | Диаметр рабочего штуцера |
|-----------|----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| WAV-50 | 50 | 16 | 4 | 380 | 750 | 1" |
| WAV-60 | 60 | 16 | 4 | 380 | 810 | 1" |
| WAV-80 | 80 | 16 | 4 | 430 | 960 | 1" |
| WAV-100 | 100 | 16 | 4 | 460 | 990 | 1" |
| WAV-150 | 150 | 16 | 4 | 500 | 840 | 1" |
| WAV-200 | 200 | 16 | 4 | 590 | 1120 | 1¼" |
| WAV-300 | 300 | 16 | 4 | 640 | 1230 | 1¼" |
| WAV-500 | 500 | 16 | 4 | 750 | 1550 | 1¼" |
| WAV-750 | 750 | 16 | 4 | 800 | 1850 | 2" |
| WAV-1000 | 1000 | 16 | 4 | 800 | 2180 | 2" |
| WAV-1500 | 1500 | 16 | 4 | 960 | 2380 | 2" |
| WAV-2000 | 2000 | 16 | 4 | 1100 | 2520 | 2" |
| WAV-2500 | 2500 | 16 | 4 | 1100 | 2700 | 2½" |
| WAV-3000 | 3000 | 16 | 4 | 1200 | 2800 | 3" |
| WAV-4000 | 4000 | 16 | 4 | 1450 | 3100 | 3" |
| WAV-5000 | 5000 | 16 | 4 | 1450 | 3720 | 3" |
| WAV-10000 | 10000 | 16 | 4 | 1600 | 5750 | 3" |

2.2 Мембранные баки рассчитаны на рабочую температуру от -10 °С до +100 °С.


2.3. Все модели обладают следующими конструктивными особенностями:

- а) баки сделаны из прочной высококачественной стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.
- б) баки покрашены эпоксидной краской
- в) мембрана сделана из специальной резины

WAV 50...500



WAV 750...10000



г) баки выполнены на стойках и имеют дополнительный штуцер для подключения устройств

д) баки свыше 750 л комплектуются манометром.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1. Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков. Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя мембранного бака.

4. ВЫБОР БАКА

4.1. Объем и давление внутри бака выбираются согласно расчету, указанному производителем в технической документации.

Все баки мембранные расширительные проходят на заводе контроль качества.

Срок службы изделия – 7 лет, при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.